品番: EA810MT-21.5

品名: 21.5x340mm SDS-max ドリルビット



販売価格	<b>7,420円</b> (税抜)/ 8,162円(税込)				
カタログ価 格	7,420円(税抜)/8,162円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 10:11現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0989ページ				









## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLMAX21534
商品名	デルタゴンビット SDS-max	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、デッキ プレート+コンクリートの穴あけに
刃先径	21.5mm	全長	340mm
有効長	200mm	刃数	5枚刃
シャンク形状	SDSmaxシャンク	シャンク径	φ18mm
適応機種	電気ハンマードリル(SDS-max用)		

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能

真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.