

品番：EA810MT-23

品名：23.0x340mm SDS-max ドリルビット



販売価格	7,360円(税抜)／8,096円(税込)		
カタログ価格	7,360円(税抜)／8,096円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/02 16:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0952ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLMAX23034
商品名	デルタゴンビット SDS-max	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに
刃先径	23.0mm	全長	340mm
有効長	200mm	刃数	5枚刃
シャンク形状	SDSmaxシャンク	シャンク径	φ18mm
適応機種	電気ハンマードリル(SDS-max用)		
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます			
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。			
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)			
デッキプレートを貫通			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.