

品番 : EA810MV-16.5

品名 : 16.5x305mm SDS-max ドリルビット



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/09 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	MAX165
用途	コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに	刃先径	16.5mm
全長	305mm	有効長	165mm
シャンク形状	SDSmaxシャンク	適応機種	電気ハンマードリル
耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.