品番: EA810MV-19

品名: 19.0x305mm SDS-max ドリルビット



販売価格	5,200円 (税抜)/ 5,720円(税込)				
カタログ価格	5,200円(税抜)/5,720円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/24 10:05現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0989ページ				







仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	MAX190		
用途	コンクリート、ブロック、石材、レンガ等 の穴あけに	刃先径	19.0mm		
全長	305mm	有効長	165mm		
シャンク形状	SDSmaxシャンク	適応機種	電気ハンマードリル		
耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.