

品番：EA810TE-6

品名：AC100V/1050W 電動はつりハンマー



販売価格	81,900円(税抜) / 90,090円(税込)		
カタログ価格	81,900円(税抜) / 90,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/19 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0841ページ		



インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	H41ME
打撃エネルギー	10J	電源	AC100V・1,050W
打撃数	1,500~2,870回/分	サイズ	427(W)×95(D)×211(H)mm
重量	4.7kg	コード長	5m
付属品	ブルポイント280mm×1本、サイドハンドル、樹脂ケース	振動3軸合成値	7.7m/s ²

二重絶縁、多段変速、防振ハンドル付

ブラシレスモーター

SDSmaxシャンク専用

インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

ACブラシレスモーターの採用と徹底した部品の軽量化により、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。

シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能となります。

2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。

トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することでハツリ時の操作性が向上します。

作業内容に合わせて打撃数を調整できる電子制御回路を内蔵しています。
定速度制御により、負荷が変動しても打撃数の変化が少なく、ハツリ性能が向上します。

打撃開始時の本体および先端工具の暴れを抑制するため、モーター回転数の立ち上がりを緩やかにしています。

ワンプッシュ式ビット、先端工具取付角度調整機構

軽い押付け力で、強力なハツリ・破碎能力

樹脂製もシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応。

代替品

	<p>品番 EA810TE-5 コメント</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.