

品番：EA810TH-1A

品名：電動はつりハンマー



販売価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	H41SA4
シャンク形状	六角軸:17mm	打撃エネルギー	10J
電源	AC100V・1,050W	打撃数	3,000回/分
サイズ	103(W)×389(D)×214(H)mm	重量	4.5kg(サイドハンドルを除く) 4.8kg(サイドハンドルを含む)
コード長	5m	コード	2心
振動3軸合成値	9.2m/s ²	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-22 ストップカーボン:999094
付属品	ブルポイント(280mm)×1本、 サイドハンドル、樹脂ケース		

二重絶縁、防振ハンドル付

連続空打ち防止装置機能搭載

別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂、敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク:EA810TH-106が必要)

軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。

樹脂製シリンダケースカバー装着

シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。

2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左

右のガタつきを抑制することで防振効果と操作性を両立しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.