

品番 : EA811AB-10.5

品名 : 10.5x150mm 磁器タイル用ドリル



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 12:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0987ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	Z105
用途	磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に	刃先外径	10.5mm
全長	150mm	有効長	90mm
チャックサイズ	10mm	材質	HSS(ハイス)
適応機種	電気ドリル(回転専用)		

特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。

刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。

水使用で切削性・耐久性はさらに向上

切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.