品番: EA811AB-3.2

品名: 3.2 x85mm 磁器タイル用ドリル



販売価格	855円(税抜)/941円(税込)				
カタログ価格	855円(税抜)/941円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 10:10現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0987ページ				





## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	Z032
用途	磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ 作業に	刃先外径	3.2mm
全長	85mm	有効長	42mm
チャックサイズ	6.5mm	材質	HSS(ハイス)
適応機種	電気ドリル(回転専用)		

特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。

刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。

水使用で切削性・耐久性はさらに向上

切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.