

品番：EA811AB-4.5

品名：4.5 x85mm 磁器タイル用ドリル

	販売価格	865円(税抜)／ 952円(税込)		
	カタログ価格	865円(税抜)／952円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 4 （2026/03/04 14:19現在）		
	商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0949ページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	Z045
用途	磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に	刃先外径	4.5mm
全長	85mm	有効長	50mm
チャックサイズ	6.5mm	材質	HSS(ハイス)
適応機種	電気ドリル(回転専用)		
特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。			
刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。			
水使用で切削性・耐久性はさらに向上			
切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃			