

品番：EA811AB-5

品名：5.0 x85mm 磁器タイル用ドリル



販売価格	920円(税抜)／1,012円(税込)			
カタログ価格	920円(税抜)／1,012円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/04 14:17現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0949ページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	Z050
用途	磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に	刃先外径	5.0mm
全長	85mm	有効長	50mm
チャックサイズ	6.5mm	材質	HSS(ハイス)
適応機種	電気ドリル(回転専用)		
特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。			
刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。			
水使用で切削性・耐久性はさらに向上			
切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.