

品番：EA811AB-6.5

品名：6.5x100mm 磁器タイル用ドリル

|                                                                                  |         |                              |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 965円(税抜)／1,062円(税込)          |      |   |
|                                                                                  | カタログ価格  | 965円(税抜)／1,062円(税込)          |      |   |
|                                                                                  | 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/04 14:33現在) |      |   |
|                                                                                  | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
|                                                                                  | カタログページ | 0949ページ                      |      |   |



仕様

|                                  |                       |      |          |
|----------------------------------|-----------------------|------|----------|
| メーカー                             | ミヤナガ                  | 型番   | Z065     |
| 用途                               | 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に | 刃先外径 | 6.5mm    |
| 全長                               | 100mm                 | 有効長  | 65mm     |
| チャックサイズ                          | 6.5mm                 | 材質   | HSS(ハイス) |
| 適応機種                             | 電気ドリル(回転専用)           |      |          |
| 特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。 |                       |      |          |
| 刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。 |                       |      |          |
| 水使用で切削性・耐久性はさらに向上                |                       |      |          |
| 切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃                 |                       |      |          |