

品番：EA811AB-7

品名：7.0x125mm 磁器タイル用ドリル



販売価格	1,110円(税抜)／1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜)／1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/04 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0949ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	Z070
用途	磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に	刃先外径	7.0mm
全長	125mm	有効長	75mm
チャックサイズ	6.5mm	材質	HSS(ハイス)
適応機種	電気ドリル(回転専用)		
特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。			
刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。			
水使用で切削性・耐久性はさらに向上			
切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.