

品番：EA811AB-8

品名：8.0x125mm 磁器タイル用ドリル

	販売価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
	カタログ価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/04 14:27現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
カタログページ		0949ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	Z080
用途	磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に	刃先外径	8.0mm
全長	125mm	有効長	75mm
チャックサイズ	10mm	材質	HSS(ハイス)
適応機種	電気ドリル(回転専用)		
特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。			
刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。			
水使用で切削性・耐久性はさらに向上			
切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃			