

品番：EA811AD-135

品名：3.5x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,400円(税抜)／1,540円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,400円(税抜)／1,540円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/11/24 10:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0986ページ                      |      |   |



仕様

|                                                  |                          |      |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|
| メーカー                                             | ミヤナガ                     | 型番   | R03515       |
| 用途                                               | ブロック・モルタル用充電ドライバードリル     | 刃先径  | 3.5mm        |
| 全長                                               | 150mm                    | 有効長  | 90mm         |
| シャンク形状                                           | 六角軸シャンク<br>6.35mm (1/4") | 適応機種 | 充電インパクトドライバー |
| 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチ取り付け可能 |                          |      |              |
| 一体型のため、ブレが少なく耐久性にも優れています。                        |                          |      |              |
| 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味                             |                          |      |              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.