

品番：EA811AF-4

品名：4.0mm 六角軸タイル用ドリル



販売価格	1,160円(税抜)／1,276円(税込)			
カタログ価格	1,160円(税抜)／1,276円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 21:48現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0986ページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	RZ040
用途	タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に	材質	HSS(ハイス)
刃先外径	4.0mm	全長	95mm
有効長	50mm	シャンク形状	六角軸シャンク 6.35mm(1/4")
適応機種	充電インパクトドライバー		
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付け可能			
一体型のためブレが少なく、耐久性にも優れています			
特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。			
刃先径に応じた研磨角度が最も効率のよい穴あけ作業を実現します。			
※充電ドリルは9.6V以上を使用してください。 刃先径7.0mm以上は充電ドリル18Vの使用をお勧めします			
※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。			

