

品番：EA811AK-35

品名：35.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,920円(税抜) / 8,712円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,920円(税抜) / 8,712円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/04 15:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0954ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |           |        |                         |
|------|-----------|--------|-------------------------|
| メーカー | ミヤナガ      | 型番     | DG350                   |
| 商品名  | クールダイヤモンド | 用途     | 硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに      |
| 刃先径  | 35.0mm    | 全長     | 80mm                    |
| 有効長  | 15mm      | シャンク形状 | 六角軸シャンク<br>6.35mm(1/4") |

別売の穴あけジェル(EA921SA-11)を使用して下さい。

穴あけジェルの使用で水を使わずタイル・石板への穴あけが可能

湿式(水)でも使用できます

横穴により切削コアの除去が簡単

穴あけジェルは拭き取りでき、被削材に汚れが残りにくい

充電インパクトドライバー(φ50mm以上はインパクト不可)、ドライバードリル、電気ドリル(回転速度:2000~3000/min)で使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

