

品番：EA811AL-7.5

品名：7.5mm クロスドリル(磁器タイル用)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,380円(税抜) / 1,518円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,380円(税抜) / 1,518円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/06/22 11:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0949ページ                       |      |   |



#### 仕様

|      |              |       |                                |
|------|--------------|-------|--------------------------------|
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番    | JXD075                         |
| 刃先径  | 7.5mm        | 全長    | 135mm                          |
| 有効長  | 40mm         | 六角軸   | 6.35mm                         |
| 回転数  | 1000~1300rpm | 適合電動機 | インパクトドライバー<br>充電ドライバー<br>電気ドリル |
| 重量   | 23.5g        | 材質    | 特殊合金鋼                          |

磁器タイル用

特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能

サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現

充電インパクトドライバー対応

先端を水で冷やしながら使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.