

品番：EA811AN-6

品名：6.0mm マルチドリル(六角軸)



販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/04 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



項目	単位	値
全長	mm	100
有効長	mm	60
刃先径	mm	6.0
つかみの軸長	mm	13
六角シャंक径	mm	6.35

項目	単位	値
全長	mm	100
有効長	mm	60
刃先径	mm	6.0
つかみの軸長	mm	13
六角シャंक径	mm	6.35

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	MDB060100
刃先径	6.0mm	全長	100mm
有効長	60mm	六角シャंक	6.35mm
つかみの軸長	13mm		
超硬チップ付			
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。			
充電式インパクトドリルに使用可能です。			
回転専用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.