

品番：EA811AN-6.4

品名：6.4mm マルチドリル(六角軸)



販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/04 10:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



材料	適用	長さ	径
鉄	○	100	6.4
鋼	○	100	6.4
ステンレス	○	100	6.4
銅	○	100	6.4
アルミ	○	100	6.4
木材	○	100	6.4
石膏	○	100	6.4
コンクリート	○	100	6.4
タイル	○	100	6.4
ガラス	○	100	6.4
セラミックス	○	100	6.4
その他	○	100	6.4

品名	型番	長さ	径
マルチドリル	MDB064100	100	6.4

### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	MDB064100
刃先径	6.4mm	全長	100mm
有効長	60mm	六角シャンク	6.35mm
超硬チップ付			
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。			
充電式インパクトドリルに使用可能です。			
回転専用			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.