

品番 : EA811AN-6.5

品名 : 6.5mm マルチドリル(六角軸)



販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/04 09:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



材料	適用	長さ	径
鉄	○	100	6.5
鋼	○	100	6.5
ステンレス	○	100	6.5
銅	○	100	6.5
アルミ	○	100	6.5
木材	○	100	6.5
石膏	○	100	6.5
コンクリート	○	100	6.5
タイル	○	100	6.5
セラミックス	○	100	6.5
ガラス	○	100	6.5
硬質合金	○	100	6.5

品名	数量	単位	備考
EA811AN-6.5	3	本	

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	MDB065100
刃先径	6.5mm	全長	100mm
有効長	60mm	六角シャンク	6.35mm
超硬チップ付			
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。			
充電式インパクトドリルに使用可能です。			
回転専用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.