

品番 : EA811AR-3.8

品名：3.8x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)



販売価格	790円(税抜)／869円(税込)		
カタログ価格	790円(税抜)／869円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2025/12/14 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0986ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	TD038090
刃先径(mm)	3.8	全長(mm)	90
有効長(mm)	45	溝長	13mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	適合機種	コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。

高密度超硬チップ

位置決めしやすい鋭利な先端部

7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現

用途	磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC		
----	----------------------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.