

品番：EA811AR-8


品名：8.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/22 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0949ページ		



適用	適用
磁器タイル	○
陶器タイル	○
瓦	○
石膏ボード	○
ALC	○
コンクリート	○
レンガ	○
ブロック	○
アスファルト	○



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	TD080090
刃先径(mm)	8.0	全長(mm)	90
有効長(mm)	45	溝長	13mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	適合機種	コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。
高密度超硬チップ			
位置決めしやすい鋭利な先端部			
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現			
用途	磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.