品番: EA811AR-9.5

## 品名: 9.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)



販売価格	<b>1,360円</b> (税抜)/1,496円(税込)				
カタログ価 格	1,360円(税抜)/1,496円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 10:11現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0986ページ				













## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	TD095090			
刃先径(mm)	9.5	全長(mm)	90			
有効長(mm)	45	溝長	13mm			
六角シャンク	6.35mm(1/4")	適合機種	コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。			
高密度超硬チップ						
位置決めしやすい鋭利な先端部						
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現						
用途	磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.