品番: EA811AS-10.5

品名:10.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)



販売価格	<b>4,560円</b> (税抜)/ 5,016円(税込)				
カタログ価 格	4,560円(税抜)/5,016円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/14 12:50現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0991ページ				





## 仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	AC-105
用途	コンクリート・モルタル・ブロック・押出 成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー 下穴用	刃先径	10.5mm
全長	90mm	有効長	55mm
軸径	6.35mm	穿孔数の目安	コンクリート:20~50穴 モルタル:約100穴
対応機種	コードレスインパクトドライバ、 電気ドリル、振動ドリル (回転モードで 使用)等		

回転専用だから環境にやさしく、居ながら工事に最適

粉塵が飛散しにくく、静かな穿孔

静かな作業

回転専用で騒音・振動のもとになる振動や打撃モード不使用

簡単な作業

お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけ可能

安定した作業

衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能

きれいな作業

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.