

品番：EA811AT-10.0

品名：10.0mm ダイヤモンドビット(湿式/六角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,620円(税抜) / 3,982円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,620円(税抜) / 3,982円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/22 11:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0954ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------------|-----|---------|
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | VBH-100 |
| 用途 | 硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用 | 刃先径 | 10.0mm |
| 全長 | 65mm | 有効長 | 30mm |
| 軸径 | 6.35mm | | |

欠けが少なく仕上がりキレイ

溶着製法によりダイヤモンド保持力に優れる

コアドリル:力が分散されカケが少なく、キレイな仕上がりが可能

スパイラルボディ:先端部への安定した水供給が可能

強化ボディ採用:ボディが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能

※本製品は湿式専用ですので、必ず穿孔部に、特にドリルビット先端に注水するようにご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.