

品番：EA811AT-25.0

品名：25.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,530円(税抜) / 6,083円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,530円(税抜) / 6,083円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/04 15:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0954ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                       |     |         |
|------|-----------------------|-----|---------|
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業            | 型番  | VBH-250 |
| 用途   | 硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用 | 刃先径 | 25.0mm  |
| 全長   | 65mm                  | 有効長 | 30mm    |
| 軸径   | 6.35mm                |     |         |

欠けが少なく仕上がりキレイ

溶着製法によりダイヤモンド保持力に優れる

コアドリル:力が分散されカケが少なく、キレイな仕上がりが可能

スパイラルボディ:先端部への安定した水供給が可能

強化ボディ採用:ボディが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能

※本製品は湿式専用ですので、必ず穿孔部に、特にドリルビット先端に注水するようにご使用下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.