

品番 : EA811AX-10.5

品名 : 10.5x130mm コンクリート用ドリル(六角軸)



販売価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
カタログ価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/14 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0986ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	024-105
用途	コンクリート・ブロック・モルタル・石こう ボードの穴あけ用	刃先径	10.5mm
全長	130mm	有効長	85mm
六角シャンク	6.35mm	溝長	つかみの軸長: 14mm (許容差±0.5mm)
材質	モリブデン鋼	重量	54g

インパクトドライバー(12V以上)、回転・振動兼用型ドリル用

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。

細いシャンクで大きな穴あけが可能です。

一体型加工のため刃先の芯ぶれがなく正確な穴あけができます。

プラグアンカーの下穴に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.