

品番 : EA811AX-8.5

品名 : 8.5x120mm コンクリート用ドリル(六角軸)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/17 22:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0950ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	024-085
用途	コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用	刃先径	8.5mm
全長	120mm	有効長	66mm
六角シャンク	6.35mm	溝長	つかみの軸長:14mm (許容差±0.5mm)
材質	モリブデン鋼	重量	38g

インパクトドライバー(12V以上)、回転・振動兼用型ドリル用

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。

細いシャンクで大きな穴あけが可能です。

一体型加工のため刃先の芯ぶれがなく正確な穴あけができます。

プラグアンカーの下穴に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.