

品番 : EA812-14

品名 : AC100V→ 0-30V/5.0A 直流安定化電源



販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 02:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0867ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	DPS-3005
出力電圧	DC0~30V	出力電流	0~5A
重量	1.35kg	入力電圧範囲	AC100V±10% (50/60Hz)
消費電流	1.5A	表示部精度	電圧: ±(1%+5dgt) 電流: ±(2%+5dgt)
表示方式	デジタル3.5桁LED表示	効率	85%以上
仕様	【電圧仕様】 ・負荷変動(10-100%): 50mV ・入力変動(90-110V): 20mV 【電流仕様】 ・負荷変動(10-100%): 20mA ・入力変動(90-110V): 20mA	リップルノイズ	電圧: 80mV 電流: 40mA
ヒューズ	250V 2A (φ5 × 20mm)	出力安定化方式	スイッチングレギュレーション方式
冷却方式	強制空冷	使用温湿度	0~+40 °C、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20~+80 °C、80 %RH以下(但し、結露のないこと)	サイズ	70(W)×220(D)×160(H)mm
付属品	・取扱説明書(保証書付) ・AC電源コード ・出力コード	校正	可

	・予備ヒューズ		
注意	電気機械器具の実験・検査用として、一定の電気知識及び技能を有する技術者向けに設計されたものです。ご使用にあたっては付属の取扱説明書をよく読んで安全にご使用ください。		
安定した電力が供給できるスリムボディの直流安定化電源			
出力電圧は0Vから各定格電圧まで連続的に調整可能			
出力電流は0Aから各定格電流まで連続的に調整でき、それぞれの出力はLED表示部にデジタル表示されます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.