

品番 : EA812-22A

品名 : AC100V→DC24V/10A 直流安定化電源



販売価格	55,700円(税抜)／61,270円(税込)		
カタログ価格	55,700円(税抜)／61,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/05 22:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0867ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	DPS-1024H
入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)	出力電圧	DC24V(不可変)
定格出力電流	10A	最大出力電流	10A
入力保護	ヒューズ:4A	出力保護	電流制御方式
出力表示	電流計・電圧計	サイズ	188(W)×225(D)×128(H)mm
重量	5.5kg		

AC-DCコンバーター(トランス式)

無線通信機用

定電流型保護回路内蔵

屋内型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.