

品番 : EA812A-16

品名 : AC100V/15A スピードコントローラー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/06 00:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0868ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------|--------|---------|
| サイズ | 70×150×75(H)mm | 最大負荷電流 | 15A |
| 電圧 | AC100V | 周波数 | 50/60Hz |
| 定格使用時間 | 連続使用可能 | プラグ仕様 | 3P |
| コード長 | 1.5m | 重量 | 400g |

ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー

- ・定速電動工具の回転制御に
- ・電熱器具の温度調整に
- ・白熱球などの調光に

ベルトクリップ付

※カーボンブラシ付モーターの電動工具であれば、適用回転数に制限はありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.