品番: EA812A-31A

品名: AC125V/15A/0.9m スピードコントローラー(防雨型)



販売価格	<b>15,000円</b> (税抜)/16,500円(税込)				
カタログ価 格	15,000円(税抜)/16,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/10/27 17:45現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					







使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!

## 仕様

メーカー	日動工業	型番	SPB-E011W-S
用途	ブラシ付モーターの電動工具用	最大負荷電流	15A
電圧	125V	コード長	1次線:0.6m 2次線:0.15m
サイズ	60(W)×123(D)×68(H)mm(全長 900mm)	重量	500g
材質	本体ケース・ブレーカーカバー: ABS樹 脂	防水規格	IPX3
プラグ形状	ポッキンプラグ	コンセント数	減速可変×1

電動工具の回転数を、自在に調整!

ブラシ付モーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。

屋外型の100Vスピードコントローラーです。

2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能

- ·アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- ・コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

## マグネット付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.