

品番 : EA812HB-21

品名 : 720Wh/1200W ポータブル電源(急速充電)



販売価格	101,000円(税抜) / 111,100円(税込)		
カタログ価格	101,000円(税抜) / 111,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	三菱重工メイキエンジン	型番	ML720i
商品名	VOLTANK	容量	720Wh・28.8V
最大出力	AC:1200W(瞬間)	定格出力	AC:600W
入力電圧	・AC充電入力:AC100V(50Hz/60Hz)/6.6A ・ソーラー充電入力(MPPT方式):DC10-25V/10A ・アクセサリーソケット充電入力:DC12V/8A	AC出力	・100V×3ポート(正弦波) 50/60Hzスイッチ切替式
USB出力	・Type-A ×2ポート(12W) ・Type-A急速(18W) ・Type-C(100W)	DC出力	・アクセサリーポート 13.6V/10A ・DCジャック×2ポート 13.6V/3A
波形	正弦波	充電時間	0~80%:約60分(AC100V使用時) 0~100%:約95分(AC100V使用時)
温度範囲	充電時:0~45°C 出力時:-20~45°C	保護機能	BMS、過電圧保護、過電流保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護
サイズ	289×185×235mm	重量	7.65kg
大容量720Whで定格600W出力(最大1,200W)なので、レジャー・防災等の使用用途に様々な電気機器が使用できます。			
充電スピード約95分で満充電可能			

充電しながら使用可能。簡易UPS機能搭載。

パススルー機能を搭載。充電中でも搭載バッテリーを通さず出力が可能であり、バッテリーの劣化を最小限とします。

また、このような状態で停電した場合は、バッテリーからの給電に自動切替。簡易UPSとしてもご使用頂けます。
(本機能は、切替に数10ミリ秒要します。使用する機器にてご確認の上ご使用ください)

見やすいカラー液晶ディスプレイ搭載

充電は AC、DC の両方に対応、出力は AC、DC、USB の計10個の多彩な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

ポータブル発電機(EA860MA-2A)で充電すると、カセットボンベ2本でほぼ満充電が可能です。

代替品



品番 EA812HB-52

コメント 違い:容量、ポート数、サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.