

品番：EA812HB-31A

品名：AC100V・DC12V・USB/1408wh ポータブル電源



販売価格	154,000円(税抜)／169,400円(税込)		
カタログ価格	154,000円(税抜)／169,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/30 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

定格出力	1,500W	入力電圧	DC12-30V(最大200W)
出力電圧×定格出力 (シガーソケット時)	DC12V×10A	サイズ(mm)	360×270×280(H)
重量(kg)	17.5	充電時間	7～8時間 (ACアダプター時)
最大出力	AC:3000W(瞬間)	純正弦波インバーター 出力	AC100V、60Hz
USB出力	Type-A(3ポート):DC5V/2.4A Type-A(急速):DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A Type-C(2ポート):PD100W、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A	付属品	ACアダプター、ジャンプスターターケーブル、シガーソケットアダプター
出力	DCプラグ(φ5.5×2.1):12V/10A ジャンプスターター:12V(自動車起動)	電源	LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン)
容量	440Ah(1,408Wh)	波形	純正弦波
充放電回数	2,000回	使用時間・充電回数(目安)	LEDライト:約88時間 スマートフォン:約79回 扇風機:約35時間 ドローン:約30回 小型冷蔵庫:約27時間 電気毛布:約18時間 電動工具:約3時間

充電温度範囲	0～55℃	使用・保管温度範囲	－20～55℃
大容量440,000mAh(1,408Wh)ポータブル電源です。			
EA812HB-36B(別売)のソーラーパネルで太陽光から充電可能です。			
通電前の現場での電動工具や照明の使用など、仕事の幅を広げます。			
屋外イベントやアウトドアでの使用、災害時の非常用電源としても活躍します。			
安全・長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー			
合計16口の充実した出力ポートで幅広い電化製品に対応。 また付属品のジャンプスターターで、自動車のバッテリーが上がってしまった時にエンジンを始動させることができます。			
ACプラグは家庭用と同じ純正弦波なので、家庭で使うほとんどの電化製品に使用することができます。			
騒音や排気ガスを出さない、地球環境に優しいエネルギーです。			
入力ポートも3通りに対応。シーンに合わせてポータブル電源への充電方法を選べます。			
安全:従来のリチウムイオンバッテリーに比べて発熱・発火のリスクが少なく安全です。			
長寿命:充放電回数は2,000回以上の長寿命。毎日使用した場合でも約6年間使用できます。			
すぐ使える:自然放電が少なく(月に1%以下)、一度満充電すれば長期保管後もすぐに使用できます。			

代替品

	品番 EA812HB-53 コメント メーカ違い、仕様をご確認ください
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.