

品番：EA812HB-41

品名：AC100V・DC12V・USB/1228wh ポータブル電源



販売価格	145,800円(税抜)／160,380円(税込)			
カタログ価格	145,800円(税抜)／160,380円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 23:47現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	63192
入力電圧	DC:12～24V 最大120W アンダーソン:12～24V 最大120W USBタイプC:5～20V 最大65W (PD)	出力	AC:100V 10A 合計1000W DC:12V 10A 合計120W シガーソケット:12V 10A 合計120W USBタイプA:最大18W(DC) USBタイプC:最大18W(PD) USBタイプC:最大65W(PD)
ポート数	【入力】 DC:1、アンダーソン:1、USBタイプC:1 【出力】 AC:2、DC:2、シガーソケット:1、USBタイプA:2、USBタイプC:3	出力電圧×定格出力 (シガーソケット時)	DC12V×10A
サイズ(mm)	約350×185×252(H)	重量(kg)	約11.8
充電時間	約13時間(AC100V)	動作温度	0～40℃
充電サイクル	1000回(容量保持率80%以上)	使用機器への給電の目安	スマートフォン(3300mAh):約82回 車載冷蔵庫(40W):約22時間 電動ドリル(400W):約2.5時間 小型炊飯器(500W):約6回 ※目安は理論値です。
定格出力	1000W	最大出力	1450W

付属品	ACアダプター電源コードセット、シガーケーブル、取扱説明書	バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン充電池
バッテリー容量	384000mAh	電圧	3.2V
高容量で安心・安全なポータブルパワーステーション。			
車内でも本体に充電が可能なカーチャージ機能がついています。			
EA812HB-42(別売)のソーラーパネルで太陽光から充電可能です。			
いざというときの電力供給に 災害時の電源確保に。防災備品にも使える1228Wh大容量バッテリー搭載。			
安心の豊富な出力端子 AC、USB、シガーソケットと抱負な電源ポート。 液晶画面で、バッテリー残量や入出力の電力がわかりやすい。			
安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用 バッテリー内の酸素の離脱がなく発火・爆発リスクが低い構造で安全。 充放電サイクル1000回以上の長寿命。 レアメタルと違い豊富な資源で環境負荷の低減に貢献。			

代替品

	品番 EA812HB-53 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.