

品番：EA812HB-42

品名：100W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-41用)



販売価格	38,000円(税抜)／41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜)／41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	63193
仕様	ポータブルソーラーパネル	適応品番	EA812HB-41
サイズ(mm)	収納時:526×765×50 使用時:1052×765×45	重量	約6kg
出力ポート	USBタイプA×1、USBタイプA(QC3.0)×1、USBタイプC(PD)×1、DC出力(18V 最大100W)	最大消費電力	100W
定格電圧	18V	定格電流	5.55A
動作温度	-10～65℃	開路電圧(W)	22.5
単路電圧(W)	5.83	交換効率(%)	約20
付属品	DC用接続ケーブル(2m)、DC入力取付アダプターセット、取扱説明書		

ソーラーパネルでポータブル電源を充電
電源が確保出来ない屋外でもソーラー充電が可能です。
高出力・高変換効率、最大100W出力に対応します。
太陽光で発電し、付属のDC-DC2mケーブルでEA812HB-41(別売)に接続します。
ソーラーパネル単体でUSB出力が可能です。

USB出力でスマートフォンなどの充電も直接出来ます。

持ち運び時や保管時はコンパクトに折りたためます。

代替品

	品番 EA812HB-36B コメント サイズなど異なります。
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.