

品番 : EA812HB-6

品名 : AC・DC→DC12V・AC100V ポータブル電源



販売価格	24,300円(税抜)／26,730円(税込)		
カタログ価格	24,300円(税抜)／26,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0274ページ 2507ページ		



主な構成の仕様

主な構成の仕様

仕様

メーカー	セルスター工業(CELLSTAR)	型番	PD-350
インバーターターミナル	【出力電圧】AC100V 【最大出力】150W 【定格出力】120W 出力波形:短径形 変換効率:80%以上 回路方式:P.W.M.方式インバーター	シガーライターソケット	出力電圧:DC12V 出力電流:10A(最大)
DC12Vターミナル	出力電圧:DC12V 出力電流:30A(最大)	内蔵ランプ	DC12V・8W
内蔵バッテリー	DC12V 17Ah(20HR) 小型シール鉛蓄電式	使用温度範囲	-20~40℃
充電ジャック	充電用ACアダプタ入力電圧: AC100V 充電用DCコード入力電圧:DC12V	充電時間	AC100V:約8時間(AC100V) シガーライター-DC12V:約10時間
サイズ	410×110×370(H)mm	重量	8kg
付属品	充電用ACアダプター 充電用DCコード クリップ付きDCコード ショルダーベルト		

保護ヒューズ×2(30A平型ヒューズ)
ヒューズカバー×2
ランプ用電球(予備)

備えて安心!停電でも電気が使える!

家電製品とカー用品の両方使えて充電もできる!

150Wインバーター電源

AC/DCどちらからも充電できます。

<強力バッテリー内蔵の非常用電源>

強力バッテリー内蔵のポータブル電源は、災害時・レジャー用・バッテリートラブル等の非常用電源として抜群の威力を発揮。家電製品の使用、カー用品の使用など様々な場面で活躍します。ハンディタイプなので持ち運びに便利!

<広範囲に明るく照らすランプ付き>

落雷・台風・地震や大雪などの自然災害をきっかけに、停電が起こる可能性があります。そんなときに役立つのが本体についているランプです。手先だけでなく広い範囲を照らすので室内全体に明るさが広がります。また、非常時に有効な点滅機能もついています。

<いろいろ使える3種のターミナル>

家電製品が使えるAC100V用コンセントが2口、カー用品が使えるDC12Vシガーライターターミナルとバッテリー上がりの時などに使えるDC12Vターミナルを搭載しています。

<ランプの点灯で運転状態がわかる>

インバーター電源の入切、バッテリー残量、定格出力オバー時の警告、充電時の状態などがランプの点灯時により、一目で確認できます。

<AC100V電源に4つの安全保護回路を装備>

・出力短絡保護回路

出力を短絡(ショート)させた場合、この保護回路が作動して電源をOFFにします。

・オーバーロード保護回路

出力をオーバーロード(過負荷)状態で移用していると、この保護回路が作動して電源をOFFにします。

・ローバッテリー保護回路

入力電圧が10.5Vになると内部のアラームが鳴り、要充電ランプが点灯し、この保護回路が作動して電源をOFFにします。

・異常温度検出保護回路

本体内部の異常温度を検出すると、この保護回路が作動して電源をOFFにします。

ディーゼルエンジン車及び4000CC以上の車のスターターとしての使用はできません。

代替品



品番 EA812HB-71
コメント 変更:定格出力/付属品/充電時間

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.