


品名 : AC100V-DC12V-USB/716wh ポータブル電源



販売価格	103,000円(税抜)／113,300円(税込)		
カタログ価格	103,000円(税抜)／113,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/04 13:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2354ページ2446ページ		



メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	PS720AA
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力 (USB出力時)	USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、 20VDC×5A
サイズ(mm)	315×212×233(H)	重量(kg)	9.5
充電時間	約5時間	最大出力	1400W
定格出力	700W	内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh/3.7V/716Wh

カーソケット×1ヶ所 ・DC5521ソケット×2ヶ所	12VDC、合計9A、108W	ワイヤレス充電×1ヶ所	12VDC-28VDC、8A
カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル	12VDC-28VDC、8A	付属品	ACアダプター（ACケーブル含む）、 カーチャージケーブル、MC4ソーラー 充電ケーブル
AC出力×5ヶ所	100VAC 合計700W	保管温度	－20～45℃（推奨保管温度0～40℃）
動作温度	－20～40℃（放電時） 0～40℃（充電時）	動作湿度	10～90%
騒音値	53dB以下	電気製品の使用参考時間	スマートフォン（10W）：約58時間 LEDライト（20W）：約29時間 液晶テレビ（75W）：約7.7時間 電動工具（80W）：約7.2時間 冷蔵庫（90W）：約6.4時間 電気鍋（200W）：約2.9時間

災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。
アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。
スマートフォンを置くだけで簡単充電
USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なりチウムイオンバッテリーの約3～5倍の寿命があります。（充電サイクル数：2500回以上）
災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付
バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。
その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。
ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。
ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。
BMS（バッテリーマネジメントシステム）を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.