

品番：EA812HB-62

品名：AC100V-DC12V-USB/2048wh ポータブル電源



販売価格	342,200円(税抜) / 376,420円(税込)		
カタログ価格	342,200円(税抜) / 376,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/29 03:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2414ページ2507ページ		

緊急時頼り1台
IRIS OHYAMA X BLUETTI 共同開発品
小容量 2048Wh 単体容量 2000W 充電方式 3way
ダブル充電 安全充電 充電が早い 充電が長い 充電が楽

02 聞くだけ簡単充電
スマート充電システム
充電場所を選ばない

03 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載
リン酸鉄リチウムイオン電池は安全性の高きから、電気自動車用バッテリーにも採用されています。

POINT1 複数の給電ポートも搭載

POINT2 聞くだけ簡単充電
スマート充電機能(名付) コードレス充電できるから、ケーブルが邪魔にならない

POINT3 充電場所を選ばない
3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。

POINT4 長く使える長寿命
一般のリチウムイオンバッテリーより約3倍の寿命

POINT5 エコモード搭載
AC出力が一定の数値以下になると自動的にAC出力がオフになり、使用していないときの消費電力を抑えます。

安全・安心
安全・安心
純正拡張・周辺機器

純正拡張・周辺機器
純正拡張
純正拡張
純正拡張

IRIS OHYAMA BLUETTI
ポータブル電源
2048Wh 2000W

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PS2000AA
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力 (USB出力時)	USB-A: 5VDC×3A, 9VDC×2A, 12VDC×1.5A USB-C: 5/9/12 /15VDC×3A・20VDC×5A
サイズ(mm)	450×285×385(H)	重量(kg)	28.4
最大出力	4800W	定格出力	2000W
充電時間	約5時間	内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池 553514mAh3.7V2048Wh

付属品	ACアダプター(ACケーブル含む)、 カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブ ル(MC4 to XT90)、入力変換アダ プター(XT90 to ソーラー/カー入 力)	AC出力×6ヶ所	100VAC 合計2000W
カーソケット×1ヶ所 ・DC5521ソケット×2ヶ 所	12VDC、合計10A	航空ソケット×1ヶ所	12VDC、30A
ワイヤレス充電×2ヶ所	5/7.5/10/15W	カーソケット	12/24VDC、8A
保管温度	-20~45℃(推奨保管温度0~45℃)	動作温度	-20~40℃(放電時) 0~40℃(充電時)
動作湿度	10~90%	騒音値	53dB以下
置くだけ簡単充電。スマートフォンを置くだけ!コードレス充電できるから、ケーブルが邪魔にならない。			
ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。			
視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。			
ソーラーパネルは別売です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.