

品番：EA812HB-63A

品名：[EA812HB-61-62用]ソーラーパ ネル(防塵防水)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 34,100円(税抜)／ 37,510円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 34,100円(税抜)／37,510円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2026/03/01 08:03現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2354ページ2446ページ               |      |   |



仕様

|        |                            |         |                                                          |
|--------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| メーカー   | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)     | 型番      | ISP-A100M-H                                              |
| 仕様     | 100Wポータブルソーラーパネル           | サイズ(mm) | 展開時: 1196(W)×35(D)×588(H)<br>折りたたみ時: 592(W)×55(D)×588(H) |
| 重量(kg) | 4.9                        | 最大出力    | 100W                                                     |
| 材質     | ETFE、単結晶シリコン、布 (ソーラーパネル裏面) | カラー     | グレー                                                      |
| 出力端子   | MC4×1×2m                   | 動作電流    | 5.85A                                                    |
| 短絡電流   | 6.17A                      | 動作電圧    | 17.1V DC                                                 |
| 開路電圧   | 20.4V DC                   | IP規格    | IP67                                                     |
| 付属品    | 保証書、取扱説明書                  |         |                                                          |

|                                                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| EA812HB-61-62用ポータブルソーラーパネル                                                |  |  |  |
| アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(EA812HB-61、EA812HB-62)に電力を蓄えることができます。 |  |  |  |
| ※アイリスオーヤマのポータブル電源(EA812HB-61-62)での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。  |  |  |  |
| 自然の力で充電するソーラーパネル<br>充電時間目安: PS720充電時、日中およそ15時間前後(目安値)                     |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |

災害時・停電時、アウトドアや車中泊時、家庭での節電にも  
いろいろな場面で活用できるから1台あると安心

一人でも簡単に設置できる

【防塵防水性能:IP67】

・防塵性能[6]:粉塵が内部へ全く入らない。

・防水性能[7]:規定の圧力、時間で水中に落としても水が侵入しない。

※試験条件下で確認されたものであり、実際の使用時のすべての状況での無破損・無故障を保証するものではありません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.