

品番：EA812HB-7

品名：AC・DC→AC100V・DC12V ポータブル電源



販売価格	34,200円(税抜)／37,620円(税込)		
カタログ価格	34,200円(税抜)／37,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 19:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0274ページ2507ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	PD-650
用途	屋外での色々な電気機器の使用に	インターバルターミナル	【出力電圧】AC100V 【最大出力】350W 【定格出力】280W 出力波形:短径形 変換効率:80%以上 回路方式:P.W.M.方式インバーター
シガーライターソケット	出力電圧:DC12V 出力電流:10A(最大)	DC12Vターミナル	出力電圧:DC12V 出力電流:30A(最大)
充電ジャック	AC100V:充電用ACアダプター DC12V:充電用DCコード	充電時間	50%送電で、約8～9時間 (AC100V)
ランプ	ランプ用電球DC12V/8W	使用温度範囲	－20～40℃
周波数	55Hz (50・60Hzの場所共通で使えるように55Hz設定)	内蔵バッテリー	DC12V／17Ah(20HR) 小型シール鉛蓄電池
サイズ	410(W)×110(D)mm×370(H)mm	重量	約9kg
付属品	充電用ACアダプター 充電用DCコード クリップ付DCコード ショルダーベルト 保護ヒューズ×2 ヒューズカバー×2 ランプ用電球 (予備)	充電方法	AC100V充電アダプター DC12V充電コード

電気を貯めて持ち出せる！	
350Wインバーター電源	
災害時、レジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源として威力を発揮します。	
<強力バッテリー内蔵の非常用電源> 強力バッテリー内蔵のポータブル電源は、災害時、レジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源として抜群の威力を発揮します。家電製品の使用、カー用品の使用など様々な場面で活躍します。 ハンディタイプなので持ち運びも便利です。	
<広範囲を明るく照らすランプ付き> 落雷・台風・地震や大雪などの自然災害をきっかけに、停電が起こる可能性があります。 そんなときに役立つのが本体についているランプです。 手先だけでなく広い範囲を照らすので室内全体に明るさが広がります。また、非常時に有効な点滅機能も付いています。	
<車のバッテリー上がりも簡単解決> エアコンやオーディオなど電装品の使用でカーバッテリーは酷使されており、突然のバッテリーあがりは大変です。そんなアクシデントに活躍します。 付属のクリップ付DCコードをDC12Vターミナルにつなぐだけで、バッテリー充電が可能です。	
<いろいろ使える3種類の出力ターミナル> 家電製品が使えるAC100Vコンセントが2口、カー用品が使えるシガーライターソケットとバッテリーあがりの時などに使えるDC12Vターミナルを搭載しています。	
<ランプの点灯で運転状態がわかる> メイン電源の入切、バッテリー残量、定格出力オーバー時の警告、充電時の状態などがランプの点灯により、一目で確認できます。	
<AC100V電源に4つの安全保護回路を装備> ・出力短絡保護回路 出力を短絡(ショート)させた場合、この保護回路が作動して電源をOFFにします。 ・オーバーロード保護回路 出力をオーバーロード(過負荷)状態で移用していると、この保護回路が作動して電源をOFFにします。 ・ローバッテリー保護回路 入力電圧が10.5Vになると内部のアラームが鳴り、要充電ランプが点灯し、この保護回路が作動して電源をOFFにします。 ・異常温度検出保護回路 本体内部の異常温度を検出すると、この保護回路が作動して電源をOFFにします。	
ディーゼルエンジン車及び4000CC以上の車のスターターとしての使用はできません。	

代替品

	品番	EA812HB-71
	コメント	変更点:充電時間/デザイン/付属品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.