

品番 : EA812HE-1A

品名 : DC12V・24V/400A・600Aジャンプスター



販売価格	48,400円(税抜)／53,240円(税込)		
カタログ価格	48,400円(税抜)／53,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/15 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0287ページ		



電圧チェックとUSB電源が同時に使える！

### 仕様

メーカー	大自工業(Meltec)	型番	MP-2
セルスタート	DC12V/400A(最大) DC24V/600A(最大)2秒以内	バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー
本体充電方式	AC100V 充電アダプター(DC14V 1A) DC12V/24V 充電アダプター	USB出力	DC5V/2A A端子
サイズ	210(W)×58(D)×240(H)mm	重量	1.6kg
バッテリー容量	24000mAh	保護機能	短絡保護機能 逆接保護機能 逆流防止機能 電圧保護機能 過電流保護機能
付属品	DC12V/24V充電アダプター(全長: 0.9m) AC100V充電アダプター(全長:0.95 m)	バッテリー接続クリップ コード長	約380mm
使用回数の目安	充電回数 300回前後	LEDライト	高輝度ホワイト色LED、アンバー色LED (最大70時間点灯可能)
ケースサイズ	330(W)×80(D)×280(H)mm	ジャンプスタート対応車	DC12V 660cc～DC24V 18000cc (メーカー調べ)

突然起るバッテリー上がりにすぐ対応できるのがジャンプスターです。

USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどのじゅうでんも可能。(電源供給のみ)

USB電源、LEDライト付

バッテリー上がりに!これ一台で大丈夫!

二輪車、軽自動車、普通自動車、SUV、ミニバン、農機、建設、トラック、バスなどに

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.