品番: EA812HF-4

品名: AC100V·DC12V·USB ポータブル電源



販売価格	39,600円(税抜)/43,560円(税込)				
カタログ価 格	39,600円(税抜)/43,560円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 07:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2415ページ2507ページ				















カタログ訂正

●重量…(誤)1.58(正)1.7 ●DCピン出力端子…(誤)3個装備(正)1個装備 No.56 9048

仕様

入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力 (USB出力時)	DC5V×2.1A
最大出力	155W	定格出力	100W
充電時間	約7時間	内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 42000mAh3. 7V155Wh
サイズ	90×195×171mm	バッテリー寿命	約500回
重量	1.7kg	付属品	・シガーソケットアダプター ・シガープラグケーブル ・専用充電器(15V/2A)

緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。

バッテリー残量を表示するインジケーターランプ搭載

軽量で女性でも簡単に持ち運びできます。

コンセント2個、USB出力端子3個(Aポート:2個/Cポート:1個)、DCピン出力端子1個装備

※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。

※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.