

品番：EA812HF-4

品名：AC100V・DC12V・USB ポータブル電源



販売価格	39,600円(税抜) / 43,560円(税込)		
カタログ価格	39,600円(税抜) / 43,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 18:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2354ページ2446ページ		



電源	AC100V	DC12V	USB
出力	100W	5V/2.1A	5V/2.1A
充電時間	約7時間		
サイズ	90×195×171mm		
重量	1.7kg		

仕様

入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力 (USB出力時)	DC5V×2.1A
最大出力	155W	定格出力	100W
充電時間	約7時間	内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 42000mAh3.7V155Wh
サイズ	90×195×171mm	バッテリー寿命	約500回
重量	1.7kg	付属品	・シガーソケットアダプター ・シガープラグケーブル ・専用充電器(15V/2A)

緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。

バッテリー残量を表示するインジケータランプ搭載

軽量で女性でも簡単に持ち運びできます。

コンセント2個、USB出力端子3個(Aポート:2個/Cポート:1個)、DCピン出力端子1個装備

※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。

※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.