

品番 : EA812HG-11A

品名 : AC100V・DC12V・USB/ 375wh ポータブル電源



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 60,000円(税抜) / 66,000円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 60,000円(税抜) / 66,000円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/30 14:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



### 仕様

|         |   |           |  |
|---------|---|-----------|--|
| メーカー    | JVCケンウッド                                | 型番        | BN-RB37-C                              |
| 入力電圧    | AC100V                                  | 出力電圧×定格出力 | USB出力時:DC5V×2.4A<br>シガーソケット時:DC12V×10A |
| サイズ(mm) | 231(W)×134(D)×168(H)mm                  | 定格出力      | 200W                                   |
| 最大出力    | 400W                                    | 重量(kg)    | 3.6                                    |
| 充電時間    | ACアダプター使用:約12.5時間<br>シガーアダプター使用:約12.5時間 | 内蔵バッテリー   | リチウムイオン充電電池<br>104,400mAh/375Wh        |
| 付属品     | ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、ポーチ              | 動作温度      | -10~40℃                                |
| BMS管理項目 | 過電流・過電圧・温度・短絡保護                         |           |  |

AC数は1口です

残量表示は5段階/数値表示です

ハンドルは折りたたみ式です

緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。

### 代替品

|    |             |
|----|-------------|
| 品番 | EA812HG-11B |
|----|-------------|



コメント バッテリ-容量:256Wh/80,000mAh

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.