

品番：EA812HG-14

品名：AC100V・DC12V・USB/1002wh ポータブル電源



販売価格	174,000円(税抜) / 191,400円(税込)		
カタログ価格	174,000円(税抜) / 191,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 09:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BN-RB10-C
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力 (シガーソケット時)	DC12V×10A
サイズ(mm)	333×234×244(H)	重量(kg)	10.9
充電時間	約7.5時間	定格出力	1000W
内蔵バッテリー	278400mAh/1002Wh	付属品	ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
動作温度	-10℃～40℃		

ポータブルソーラーパネル(EA812HG-20)対応

車中泊に最適、シリーズ最大容量モデル

緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。

AC数は3口です

ハンドルは折りたたみ式です

残量表示は5段階/数値表示です

防災製品等推奨品認証

代替品



品番 EA812HG-14B
コメント バッテリ-容量:806Wh/252,000mAh

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.