

品番 : EA812HG-14B

品名 : AC100V・DC12V~28V/ 806wh ポータブル電源



販売価格	116,800円(税抜) / 128,480円(税込)		
カタログ価格	116,800円(税抜) / 128,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 23:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2354ページ2446ページ		



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BN-RF800
定格出力	【AC×3】 100V AC 7A 50 /60Hz 合計700W	入力電圧	【AC】100V AC 50/60Hz 1,225W 【DC】12V-28V DC 240W
出力電圧	AC出力: 【AC×3】100V AC 7A 50 /60Hz 合計700W(瞬間最大1,400 W) USB出力: 【USB Type-A Qualcomm (R) Quick Charge(TM) 3.0×2】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A 【USB Type-C(TM)①】 5V DC 3.0A /9V DC 3.0A/ 12V DC 3.0A/ 15V DC 3.0A/20V DC 5.0A 【USB Type-C(TM)②】 5V DC 4.0A/ 9V DC 3.0A/ 12V DC 2.5A DC出力: 【シガーソケット】12V DC 120W	充電時間	AC 入力使用時:約2.5時間 シガーアダプター使用時:約12時間
最大出力	瞬間最大1,400W	バッテリー容量	252,000mAh/806Wh
波形	正弦波	サイズ(mm)	330(W)×207(D)×246(H)mm
重量(kg)	約11	充電温度	0℃~40℃
動作温度	-10℃~40℃	付属品	電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ

インテリアに馴染む高いデザイン性
家中持ち運んで、用途広がる!

持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付き

コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY電源に、出力700W(瞬間最大1,400W)で、さまざまな家電に対応

高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電機」を採用

充電完了後もコンセントを挿したままでOK、「過充電」や「過放電」を防ぐことが可能

コンセントは挿したままでOKなので、必要な時すぐに使える!50/60Hzどちらの家電にも対応

本体質量は、同じシリーズの「BN-RF1100」と比べると約7kg軽く、折りたたみ式のハンドル付きで持ち運びがさらに簡単に!

自動給電切り替え機能搭載だから、停電の時にも家電製品がそのまま使える

屋内外になじむデザインと本体の日本語表記

「防災製品等推奨品」として認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.