

品番：EA812HG-20A

品名：100W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A～15用)



販売価格	44,600円(税抜)／ 49,060円(税込)		
カタログ価格	44,600円(税抜)／49,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/30 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BH-SP100A-H
最大出力	100W	定格電圧	18V DC
定格電流	5.55A	開放電圧	21.6V DC
短絡電流	6.1A	出力	USBタイプC: 5V DC/3A(15W) USBタイプA: 5V DC/2.4A(12W)
動作温度	－10℃～65℃	サイズ(mm)	1250(W)×20(D)×540(H)
収納サイズ(mm)	625(W)×40(D)×540(H)	ケーブル長さ	3m
重量(kg)	4.0		
EA812HG-11A～15用ソーラーパネル			
コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。			
簡単に持ち運べる折りたたみ式			
防災製品等推奨品認証			
USB端子による充電・給電が可能			
パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用			
電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。			

代替品

	品番 EA812HG-20B コメント ブランド 変更(JVC→Victor)
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.