



品番：EA812JA-14B

品名：DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター



販売価格	33,400円(税抜) / 36,740円(税込)		
カタログ価格	33,400円(税抜) / 36,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0274ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	PI-1000/12V
<主要諸元>			
入力電圧	DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)	使用温度範囲	-20℃~40℃
本体ヒューズ	40A×3個(平型ヒューズ)内蔵	重量	1400g
サイズ	120×212×76(H)mm (突起部除く)	定格出力	800W
コード長	バッテリー接コード:70cm	付属品	バッテリー接続コード
<インバーター>			
出力電圧	AC100V	最大瞬間出力(0.1秒以内)	2000W
最大出力	1000W	定格出力	800W
出力周波数	55Hz	変換効率	80%以上
入力方式	バッテリー接続	回路方式	P.W.M.方式インバーター
<USB端子>			
出力電圧	DC5V	最大出力	2.4A

定格出力	2.1A	
DC12V車専用		
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。		
アウトドアや屋外作業のほか緊急時の電源としても活躍！ USBコンセントの両方で複数の家電が使えるインバーター		
使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。		
【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】		
<出力オーバー保護> 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。		
<出力ショート保護> 出力 (AC100V側) でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。		
<異常温度検出保護> 製品内部の温度が約90℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。		
<入力逆接続保護> 入力 (DC12V側) で (+) と (-) を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。		
<入力電圧低下保護> 入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。		
<入力過電圧保護> 入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。		
※保護機能が動作するとPROTECTランプが点灯したり、PWランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.