

品番 : EA812JA-14B

品名 : DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 30,400円(税抜)／33,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 30,400円(税抜)／33,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/17 05:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0277ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------|----|-------------|
| メーカー | セルスター工業(CELLSTAR) | 型番 | PI-1000/12V |
|------|-------------------|----|-------------|

<主要諸元>

| | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|
| 入力電圧 | DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) | 使用温度範囲 | -20°C~40°C |
| 本体ヒューズ | 40A×3個(平型ヒューズ)内蔵 | 重量 | 1400g |
| サイズ | 120×212×76(H)mm (突起部除く) | 定格出力 | 800W |
| コード長 | バッテリー接コード:70cm | 付属品 | バッテリー接続コード |

<インバーター>

| | | | |
|-------|---------|----------------|----------------|
| 出力電圧 | AC100V | 最大瞬間出力(0.1秒以内) | 2000W |
| 最大出力 | 1000W | 定格出力 | 800W |
| 出力周波数 | 55Hz | 変換効率 | 80%以上 |
| 入力方式 | バッテリー接続 | 回路方式 | P.W.M.方式インバーター |

<USB端子>

| | | | |
|------|------|------|------|
| 出力電圧 | DC5V | 最大出力 | 2.4A |
| | | | |

定格出力

2.1A

DC12V車専用

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。

アウトドアや屋外作業のほか緊急時の電源としても活躍!
USBコンセントの両方で複数の家電が使えるインバーター

使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。

【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】

<出力オーバー保護>

出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切れます。

<出力ショート保護>

出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。

<異常温度検出保護>

製品内部の温度が約90°C以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切れます。

<入力逆接続保護>

入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。

<入力電圧低下保護>

入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切れます。

<入力過電圧保護>

入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切れます。

※保護機能が動作するとPROTECTランプが点灯したり、PWランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.